

**Garant****XOMW060310ZZSR, HB4715, Típus: HART**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212830 HART
GTIN	4045197942579
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programozási rádiusz ha  $a_{p \max}$ : 2 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,4 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,4 mm
Típus	HART
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XOMW060310ZZSR
Minőség	HB4715
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	0,5 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	2 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		