

Garant
VHM száras szögmaró, Form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208035 12
GTIN	4045197943743
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Szögtűrés ±8'.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

 A teljes fogáshosszig 50 %-os f_z előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 6

Fogak száma Z: 6

 Nyak Ø D_1 : 5 mm

Teljes hossz L: 55 mm

 Szár Ø D_s : 10 mm

 Előtolás f_z acélban < 900 N/mm²: 0,04 mm

Műszaki leírás

Fogak száma Z	6
Teljes hossz L	55 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,04 mm
Nyak Ø D_1	5 mm
Alak	C

Bevonat	TiAIN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró