

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SCLCR/L 2020X09

Hozzávaló váltólapka: CC.. 09T3..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 27 mm

Teljes hossz L: 86 mm

Váltólapka csavar készlet: 269028 28

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 28
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020X09
Teljes hossz L	86 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15