

Garant**Furatfej, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJCR/L 2525X16

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1604..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 40 mm

Teljes hossz L: 111,5 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259033 5

Teljes hossz L	111,5 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525X16
Működő szélesség L ₄	32 mm
Csavar alátétlapkához	269013 1
Fejhossz L ₁	40 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15