

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJBR/L 2525X16

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1604..

Működő szélesség L_4 : 32 mm

Fejhossz L_1 : 40 mm

Teljes hossz L: 111,5 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 1
Szárméret	25 mm
Fejhossz L_1	40 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2525X16

Teljes hossz L	111,5 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259033 5
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15