


Garant**Forgócsúcs analóg nyomásjelzővel, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321730 3
GTIN	4045197947864
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A kifejtett befogó nyomás közvetlenül az alaptestnél olvasható le az analóg vagy digitális kijelzésről.**
- **A forgócsúcsot egy tányérrugó köteggel támasztja meg kb. 3,7 mm analóg és 2,6 mm ill. 2,8 mm digitális rugóúttal.**
- **Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel, edzett és finomra köszörült forgócsúccsal.**
- **Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.**
- **Kiszerező menettel és kiszerező anyával.**
- **Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.**

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Mindenhol, **ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani**, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.

- **Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451 – 327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.**
- **Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.**
- **Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.**
- **Nehéz munkadarabok befogására, amelyknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.**

IP védettségi osztály: IP 55

Energiaellátás: energy-harvesting

Ház Ø: 60 mm

Hasznos hossz B: 107 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 28 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 31 mm

Munkadarab tömeghez: 250 kg

Műszaki leírás

Csúcs hossza C	31 mm
Morse kúp	MK3
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	28 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális axiális befogóerő	950 daN
Munkadarab tömeghez	250 kg
Hasznos hossz B	107 mm
Ház Ø	60 mm
IP védettségi osztály	IP 55
Energiaellátás	energy-harvesting
Termék fajtája	Központosító csúcs