

Garant**VHM maró, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202815 12
GTIN	4045197947772
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Nagyteljesítményű bevonattal univerzális használatra.**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	4
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	120 mm
Spirálszög	35 fok
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,08 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Vágóél Ø D _c	12 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Száralak	HB
Élhossz L _c	48 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		