

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×32×51, Típus: EK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596410 EK60
GTIN	9003177231179
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

**Specifikáció:**

**Nemeskorund**, fehér, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd az 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	200 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	200×32×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúktógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához 51 mm	596000 51
--	-----------