

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 300×40×76, Típus: NK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

5-ös alak egyoldali bemélyítéssel, 125×20. **Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánkösörüléséhez.

Felhasználás:

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

Specifikáció:

Normálkorund, szürkés-kék, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Normálkorund, szürkéskek, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Normál korund, szürkéskek
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktó gyűrű belső Ø	51 mm
Szúktó gyűrű belső Ø	40 mm
Alak	5
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	300×40×76
Furat Ø H	76 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szúktógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
76 mm

596000 76