

**Garant****CNMM 160624, Típus: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 160624 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SR
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,

Szerszámananyag	HM
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz