

**Garant****CNMM 160624, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

CNMM 160624 HB7035-1 Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Előtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7035-1
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácstörő	SR
Sarokrádiusz	2,4 mm

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz