



Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm), 75×20×20, Típus: D64



Rendelési adatok

Rendelés száma	597610 D64
GTIN	9003177213199
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Finomszemcsés a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D64
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D64C50B DIAGO W-Carbide

Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	12V9
Tárcsa Ø D	75 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	75×20×20
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	2 mm
Csiszolóbevonat magassága X	6 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		