


Garant**DNMG 150408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Minőség	HB7020
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz