

**SECUR LAB laboratóriumi vágótárcsa D×T×H (mm), 300×2×32, Típus: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	598730 60
GTIN	9003171672268
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

SECUR LAB nagy teljesítményű laboratóriumi vágótárcsa szövet nélküli, műgyanta kötésű korund kivitelben mindenféle különböző keménységi fokú olvasztott acélok, porkohászati acélok és minden vasfém vágásához. Közepesen kemény vágótárcsa kb. 20 – 62 HRC munkadarab keménységig (250 – 700 HV). **Specifikáció: A80-BM.**

Felhasználás:

- **Kohászati mintaanyagok laboratóriumi vágása telepített vágó köszörűgépeken.**
- **Kizárólag nedves csiszoláshoz, hűtőkenés szükséges.**
- **Műveleti sebesség 30 – maximum 50 m/s.**
- **A túl nagy nyomóerő kitérést eredményezhet, ezáltal azt kerülni kell.**

Műszaki leírás

Specifikáció	A80-BM
Csiszolási eljárás	Vágás
Csiszolóanyag	Korund, szövet nélküli műgyanta kötés

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Alak	41N
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	2 mm
Terméknév attribútum	300×2×32
Furat Ø H	32 mm
Meghajtó gép	Telepített vágógépek
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		