

**SECUR LAB laboratóriumi vágótárcsa D×T×H (mm), 350×2,5×32, Típus: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	598740 60
GTIN	9003171673340
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

SECUR LAB nagy teljesítményű laboratóriumi vágótárcsa szövet nélküli, műgyanta kötésű korund kivitelben mindenféle különböző keménységi fokú olvasztott acélok, porkohászati acélok és minden vasfém vágásához. Közepesen kemény vágótárcsa kb. 20–62 HRC munkadarab keménységig (250–700 HV). **Specifikáció: A80-BM.**

Felhasználás:

- **Kohászati mintaanyagok laboratóriumi vágása telepített vágó köszörűgépeken.**
- **Kizárólag nedves csiszoláshoz, hűtőkenés szükséges.**
- **Műveleti sebesség 30 – maximum 50 m/s.**
- **A túl nagy nyomóerő kitérést eredményezhet, ezáltal azt kerülni kell.**

Műszaki leírás

Specifikáció	A80-BM
Csiszolási eljárás	Vágás
Csiszolóanyag	Korund, szövet nélküli műgyanta kötés

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Alak	41N
Tárcsa Ø D	350 mm
Tárcsaszélesség T	2,5 mm
Terméknév attribútum	350×2,5×32
Furat Ø H	32 mm
Meghajtó gép	Telepített vágógépek
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		