

Garant**CNGA 09T308, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255406 G |
| GTIN | 4045197895301 |
| Árucikk kategória | 21H |

Leírás**Kivitel:**

2 vágóélel.

Leírás:

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: BU7220

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 140 m/min

Vágóél kivitel: G

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Minőség | BU7220 |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |

| | |
|--|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 140 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Szerszámanyag | CBN |
| Előtolás f | 0,05 - 0,15 mm/ford, |
| Vágóél kivitel | G |
| Váltólapka ISO kód | CNGA 09T308 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Terméknév attribútum | BU7220 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|---------------|--------------|-------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Megszakított | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |