

**Garant****DNGA 150612, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255451 G
GTIN	4045197895400
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

2 vágóélel.

**Leírás:**

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Minőség: BU7220

Vágóél kivitel: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 140 m/min**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Vágóél kivitel	G
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	BU7220
Szerszámanyag	CBN
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 140 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	DNGA 150612
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		