

**Garant**

**GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma  
Z: 32/3mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzózt a **674252 15IP** sz. pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SE.T1305
Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	44 mm

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP