

Garant**TCGW 110202, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 265445 G |
| GTIN | 4045197895646 |
| Árucikk kategória | 21H |

Leírás**Kivitel:**

3 vágóélel felszerelve.

Minőség: BU7220

Vágóél kivitel: G

Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,12 mmElőtolás f : 0,04 - 0,12 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 160 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Vágóél kivitel | G |
| Minőség | BU7220 |
| Előtolás f | 0,04 - 0,12 mm/ford, |
| Szerszámanyag | CBN |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 160 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fogásmélység a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | TCGW 110202 |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Terméknév attribútum | BU7220 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|---------------|--------------|-------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Megszakított | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |