

**Garant**

**GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma  
Z: 63/6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 63/6
GTIN	4045197953490
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzózt a **674252 15IP** sz. pengével használja.

**Műszaki leírás**

Maximális külső Ø $D_{max}$	75 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Vágóél Ø $D_c$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SE.T1305

Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Vágóélek száma Z	6
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0