

**Garant****GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma  
Z: 200/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 200/14
GTIN	4045197953698
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Figyelem:**

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 15IP** sz. pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Vágóél Ø $D_c$	200 mm
Vágóélek száma Z	14
Maximális külső Ø $D_{max}$	212,3 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.T1305

Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP