

**Homlok csapszegvágó fogó vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	722010 200
GTIN	4003773067047
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Indukciósan edzett élek kb. (64 HRC), különösen nagy áttétel a legcsekélyebb erő kifejtés érdekében.

Feketített fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Vanádium elektroacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	1 - 6 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	polírozott

Termék fajtája

Vágó fogó