



Mágneses teheremelő MaxX, Max. terhelés (sík): 125kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	382001 125
GTIN	2050001944030
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

Kompakt és robusztus felépítésű, neodímium állandó mágnesekkel. A „semleges korona” elve szerint a mágneses szórást megköti és a szomszédos terhekre ható nem kívánt vonzerőket megakadályozza. Az egyetlen tömbből készült hegesztési varratok nélküli alaptestnek köszönhetően garantált az állandó teljesítmény. A reteszelés lezárja a kart és megakadályozza a teher véletlen kioldását. Tanúsított letépőerő.

Felhasználás:

Lapos és kerek anyagok gyors és egyszerű kezelése és szállítás 3-szoros biztonsággal.

Figyelem:

Forgatható daruszem.

Műszaki leírás

Minimális anyag falvastagság, sík	20 mm
Méret D	79 mm
Méret F	133 mm
Méret A	69 mm

Méret G	30 mm
Súly	3,5 kg
Méret C	79 mm
Méret B	118 mm
Maximális Ø, íves	300 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	10 mm
Maximális sík terhelés	125 kg
Méret E	66 mm
Maximális íves terhelés	50 kg
Maximális hossz, sík	1000 mm
Termék fajtája	Mágneses teheremelő