

Garant**VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203024 10
GTIN	4045197955203
Árucikk kategória	11X

Leírás

Figyelem:
A 203022 sz. utódterméke

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Szár Ø D _s	10 mm
Fogak száma Z	4
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L _c	50 mm
Spirálszög	38 fok
Vágóél Ø D _c	10 mm
Előtolás f _z szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,065 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	55 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		