



CleverDrill csigafúró, hosszú, HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 11,5 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	116050 11,5
GTIN	4045197956552
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill – Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshézag** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 340

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshézag: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 110,8 mm

Forgácsolóhorony hossza L_c : 128 mm

Teljes hossz L: 195 mm

Szár Ø D_s : 11,5 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 340
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	110,8 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	195 mm

Szár $\varnothing D_s$	11,5 mm
Forgácshorony hossza L_c	128 mm
Vágóélek száma Z	2
Névleges $\varnothing D_c$	11,5 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró