

Garant**Kúpsüllyesztő HSS 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 20,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150023 20,5
GTIN	4045197959591
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes sülllesztés és sorjázás.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Műszaki leírás

Külső Ø	20,5 mm
Legkisebb sülllesztő Ø min. furatmérethez	4 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Teljes hossz L	62 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcscszög	100 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		