

HOLEX**Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	815030 2
GTIN	4045197382474
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengereli. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	1/8 – 2 coll
Vágókerék szélessége	19 mm
Vágókerék furat	9 mm
Vágókerék Ø	31 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E
Tartalék vágókerékacélcsövekhez Csővágóhoz 2 coll	815230 2
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Tartalék vágókerékacélcsövekhez Csővágóhoz 4 coll	815230 4