



Multifunkciós erősített oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	728790 180
GTIN	4007582006488
Árucikk kategória	76B

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett precíziós élék (kb. 64 HRC) zongorahúrhoz. Precíziós lyukak egyeres (tömör) 1,5 és 2,5 mm² vezetékhez. Pontos préselő szerkezet 1,5 és 2,5 mm² érvéghüvelyekhez. Nyíró él M3,5 és M4 sárgaréz és vörösréz csavarok síkban történő vágásához. Hajlító szerkezet fülek hajlításához tömör Ø 4, 5 és 6 mm vörösréz vezetékhez. Szárak vastagfalú markolattal, **1000V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt**. Nagy vágási és préselési teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Felhasználás:

Ideális elektronikus szerelési munkákhoz – hajlított kivitel a jobb ergonómia és a munkaterületre való szabad rálátás érdekében.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Zongorahúr Ø	2 mm
Vezeték Ø csupaszítása	1,5 mm
Vezeték Ø csupaszítása	2,5 mm
érvéghüvelyekhez	1,5 mm ²
érvéghüvelyekhez	2,5 mm ²

Súly	270 g
Hajlított fej	25 fok
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Fogó felülete	fényes
Termék fajtája	Vágó fogó