


HOLEX**HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1156 10 |
| GTIN | 4045197908667 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Nagyolóhoz és simításhoz.**0,7×D-ig telibe maráshoz, **maximális előtolási értékek** és nyugodt járás mellett.**Mint a 203056 sz.****Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------------------|
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm |
| Teljes hossz L | 80 mm |
| Nyak Ø D ₁ | 9,5 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ² | 0,08 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Tűrés névleges Ø | 0 / -0,03 |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 |

| | |
|--|------------------------------|
| Élhossz L_c | 22 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel | 40 mm |
| Fogak száma Z | 4 |
| Spirálszög | 38 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Tartalom | 5 |
| Sorozat | Pro Steel |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,25×D oldalazásnál |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 260 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 240 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 250 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |
| Levegő | alkalmas |

Tartozék

HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maróHPC Ø DC 10 mm

203056 10