



Kisméretű csővágó



Rendelési adatok

Rendelés száma	818050
GTIN	4045197595614
Árucikk kategória	82A

Leírás

Kivitel:

Fém test, lefedett orsó és teleszkópos megvezetés. 2 vezetőgörgő beszúrással (perem közelében lehet vágni). Kézre álló fém markolat. 819100 sz. tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

Univerzális, **réz, alumínium** és **vékonyfalú acél / INOX csövek** vágásához.

Alkatrész:

818020 sz. tartalék csapszeg a 819100 sz. vágókerékhez.

Vágókerék Ø: 20 mm

Vágókerék szélessége: 5 mm

Vágókerék furat: 5 mm

Külső cső Ø-höz: 3 - 35 mm

Műszaki leírás

Vágókerék Ø	20 mm
Vágókerék szélessége	5 mm
Külső cső Ø-höz	3 - 35 mm
Vágókerék furat	5 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1

Tartozék

Kerékcapszeg	818020
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Tartalék vágókerék	819100