

HOLEX**HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1414 16 |
| GTIN | 4045197908285 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Nagyolóhoz és simításhoz.**

1×D-ig telibe maráshoz, **maximális előtolási értékek** és nyugodt járás mellett.

Mint a 202414 sz.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Nyak Ø D ₁ | 15,5 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Vágóél Ø D _c | 16 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 44 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ² | 0,08 mm |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Teljes hossz L | 92 mm |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 |

| | |
|---|------------------------------|
| Fogak száma Z | 3 |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm |
| Tűrés névleges Ø | 0 / -0,03 |
| Élhossz L _c | 32 mm |
| Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ² | 0,1 mm |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 45 fok |
| Tartalom | 5 |
| Sorozat | Pro Steel |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Fogásszélesség a _e marási műveletnél | 0,4 × D oldalazásnál |
| Fogásszélesség a _e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 240 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 220 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | M |
| GGG | alkalmas | 190 m/min | K |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Uni | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |
| Levegő | alkalmas |

Tartozék

HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maróHPC Ø DC 16 mm

202414 16