

Garant**Univerzális csővágó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	818150
GTIN	4045197595645
Árucikk kategória	81C

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül robusztus felépítés maximális igénybevételhez. Tiszta és megbízható vágás a 4 darab, sorban elrendezett vezetőgörgőknek köszönhetően.

Présöntött alumínium alaptest. Gyors orsóállítás a racsnivel és a rugós visszahúzás következtében. 818110 sz. tartalék vágókerékkel.

Előny:

Hosszú élettartamú a **TiN bevonatú** vágókeréknek köszönhetően. Energia- és időtakarékos munkavégzés

- az **ergonomikus markolatnak,**
- a **könnyűszerkezetes felépítésnek,**
- a **tűcsapágyazott vezetőgörgőknek és vágókeréknek,**
- a **TiN bevonatú S20 pengés kivehető kézi sorjázónak köszönhetően.**

Felhasználás:

Multifunkcionálisan használható VA-, alu-, sárgaréz- és vörösréz csövek vágásához.

Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	6 - 76 mm
Vágókerék szélessége	6,2 mm
Vágókerék furat	4,85 mm
Vágókerék Ø	19 mm
Súly	880 g

Hossz	245 - 325 mm
Magasság	40 mm
Szélesség	100 mm
Vezetőgörgők száma	4
Vágókerekek száma	1
Megfelelő csőanyag	Sárgaréz
Megfelelő csőanyag	Vörösréz
Megfelelő csőanyag	VA
Megfelelő csőanyag	Alumínium
racsnifunkcióval	nem
Termékfajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Tartalék vágókerék	818110
Kerékcsapszeg	819630
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E
Vezetőgörgő készlet tűgörgős csapággal 16 darabos	818035