



Elektronikus forgatónyomaték-ellenőrző kulcs, Maximális nyomaték: 500Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655360 500
GTIN	2050001023179
Árucikk kategória	66E

Leírás

Kivitel:

Robusztus ellenőrző kulcs cserélhető racsnival és kompakt kijelző- és kezelőegységgel. A beállított nyomatékérték elérését egy optikai és egy akusztikus jel **láthatóan és hallhatóan** jelzi. Jobbos és balos meghúzáshoz.

Memória: 999 mért érték pár.

Áramellátás: NiMH akkuk, üzemidő 20 óra, töltési idő 3,5 óra. **Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbfm, kgf-cm.

Felhasználás:

Csavarkötések gyors ellenőrzésére.

A csavarkötést egy meghatározott szöggel kell túlhúzni. Az ehhez szükséges nyomatékból (T_w) automatikusan kiszámítja és megjeleníti a csavarkötés eredeti (T_A egyenlő T_B) meghúzási nyomatékát.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Töltőkészülék, német és angol nyelvű kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 655265 sz (RS232C-ről USB-re).

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	500 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Súly	4000 g
Felbontás	0,5 Nm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Nyomatéktartomány	100 - 500 Nm
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	CTB2-G
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	910 mm
Teljes hossz L	1055 mm
Kijelzés	digitális
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	megjelenítő
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	RS232C csatlakozó
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen

Méréstechnika	Elektronikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020030 1000/2

Tartozék

Adatkábel	655265
-----------	--------