



## Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 420Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	655500 420
GTIN	4560138442319
Árucikk kategória	66F

### Leírás

**Kivitel:**

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.

**Mértékegység:** Nm.

**Funkció:**

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

**Felhasználás:**

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Súly	2400 g
Maximális nyomaték	420 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 420 Nm
Teljes hossz L	890 mm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Visszajelzés	megjelenítő
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	800 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási érték beállítása	Vonszolt mutató
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték  
1000/2 Nm

020030 1000/2

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális  
nyomaték 1000/2 Nm

020040 1000/2