

**Garant****Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 200Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 200
GTIN	4045197302236
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges.

A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsni kioldóval** – **jobbos meghúzáshoz**.

**Mértékegységek:** Nm

**Funkció:**

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén:  $\pm 3\%$**

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	1300 g
Maximális nyomaték	200 Nm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	412 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	507 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

**Szolgáltatások**

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

**Tartozék**

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/2 coll

656051 1/2