

**Garant****Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 800Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	656050 800
GTIN	4045197542526
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsni átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges.

A hallható és érezhető „kattanás” biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.

Fixen beépített **racsni kioldóval** – **jobbos meghúzáshoz**.

**Mértékegységek:** Nm

**Funkció:**

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén:  $\pm 3\%$**

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Figyelem:**

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Súly	6300 g
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	800 Nm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Nyomatéktartomány	300 - 800 Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L <sub>3</sub> ]	1138 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	1259 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Termék fajtája

Nyomatékkulcs

**Szolgáltatások**

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020010 1000

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

**Tartozék**

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 3/4 coll

656051 3/4