

GEDORE**Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 300Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657000 300
GTIN	4002805856215
Árucikk kategória	63L

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbfft. Meghajtó négyszög nyomógombos kioldással.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

A kívánt nyomaték beállítása a nyélbe elveszítethetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	300 Nm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Súly	2000 g
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Nyomatéktartomány	45 - 220 lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	529 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	529 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	617 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	DREMOMETER
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000