

GEDORE**Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 550Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657000 550
GTIN	4002805921531
Árucikk kategória	63L

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyelvbe elveszítetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Súly	2900 g
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Maximális nyomaték	550 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Nyomatéktartomány	110 - 550 Nm
Nyomatéktartomány	80 - 400 lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	719 mm
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	812 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	719 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	DREMOMETER
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
