

GEDORE**Nyomatékkulcs DREMOMETER fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 760Nm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657000 760 |
| GTIN | 4002805856314 |
| Árucikk kategória | 63L |

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

A kívánt nyomaték beállítása a nyelvbe elveszítethetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------------------|
| Maximális nyomaték | 760 Nm |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Kijelzés | analóg |
| Súly | 3200 g |
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 10 Nm |
| Nyomatéktartomány | 155 - 760 Nm |
| Nyomatéktartomány | 115 - 560 lbfft |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | lbfft |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Visszajelzés | kioldó |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Teljes hossz L | 812 mm |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 719 mm |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁] | 719 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Sorozat | DREMOMETER |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020010 1000 |
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |