



Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 20Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657090 20
GTIN	2050001019769
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges. Átkapcsolható feltűzhető racsnival.**

Mértékegységek: Nm, lbf·in.

Előny:

- Ergonomikus kialakítású 2K markolat, ellenáll olyan agresszív folyadékoknak, mint az üzemanyagok, szkirodol, stb.
- A beállító skála a szennyeződésektől és sérülésektől leolvasó ablakkal védett.
- Gyors, precíz és biztos beállítás: Húzza ki a beállítógombot, „forgatással” állítsa be a kívánt értéket, és a „visszanyomva” rögzítse azt. Könnyen mozgatható beállítógomb, mivel nem kell rugóerőt leküzdeni.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	20 Nm
Súly	740 g
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 180 lbf·in
Nyomatéktartomány	4 - 20 Nm
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	243,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	226 mm

Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l ₂]	17,5 mm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730N
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
1-3/8 coll

657582 1-3/8

Nyomatékkulcs QuickSelectfeltűzhető szerszám nélkül
Maximális nyomaték 20 Nm

657094 20