

**Garant**

**Precíziós kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel 150132 sz., dobozban 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 5**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150303 5
GTIN	4045197912107
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

150132 sz. precíziós kúpsüllyesztő. Minden süllyesztő a száron **további 3 lapolással** 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

**Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással** és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácsteret telibe köszörülték. Új fejlesztésű, **speciális TiAlN bevonat** a hosszú élettartam érdekében. Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

**Előny:**

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében **optimális szerszám élettartam** mellett.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** készítéséhez.

**Tartalma:**

1-1 db süllyesztő: 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

**Tartalom:**

5 darabos precíziós kúpsüllyesztő készlet **kerek dobozban**.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Süüllesztők száma	5
Bevonat	TiAlN
Kúpsüüllesztő csúcscszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9-cel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüüllesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	75 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	75 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	12 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas

## Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 6,3 mm	150132 6,3
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 20,5 mm	150132 20,5
Markolat kúpsüllyesztőhöz 3 befogófelülettel Szár Ø 6 mm	150408 6
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 12,4 mm	150132 12,4
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 16,5 mm	150132 16,5
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 10,4 mm	150132 10,4
Markolat kúpsüllyesztőhöz 3 befogófelülettel Szár Ø 8 mm	150408 8