

**HOLEX****VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 202239 8      |
| GTIN              | 4045197964885 |
| Árucikk kategória | 12X           |

**Leírás****Kivitel:**

**Excentrikus hátraköszörüléssel** és a forgácshornokban kiegészítő **finomcsiszolással** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

**Felhasználás:**

Nagyolóshoz és simításhoz.

**Műszaki leírás**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Előtolás $f_z$ szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban    | 0,04 mm                         |
| Vágóél Ø $D_c$  | 8 mm                            |
| Tűrés névleges Ø  | e8                              |
| Szár  | DIN 6535 HA, h6-tal             |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm                         |
| Fogak száma Z   | 3                               |
| Szár Ø $D_s$  | 8 mm                            |
| Nyak Ø $D_1$  | 7,5 mm                          |
| Spirálszög  | 45 fok                          |
| Fogásvételi irány   | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Teljes hossz L  | 70 mm                           |
| Élhossz $L_c$   | 16 mm                           |
| Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel                         | 32 mm                           |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Sarokletörés szöge                     | 90 fok                                |
| Bevonat                                | bevonat nélkül                        |
| Szerszámanyag                          | VHM                                   |
| Szabvány                               | Gyári szabvány                        |
| Típus                                  | W                                     |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | $0,5 \times D$ oldalazásnál           |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés                            | nem                                   |
| Színes gyűrű                           | sárga                                 |
| Termék fajtája                         | Sarokmaró                             |

## Felhasználói adatok

|                      | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu                  | alkalmas              | 170 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas              | 140 m/min | N       |
| Alu > 10% Si         | alkalmas              | 105 m/min | N       |
| PMMA Akрил           | alkalmas              | 160 m/min | N       |
| PE-HD                | alkalmas              | 110 m/min | N       |
| PA 66                | alkalmas              | 130 m/min | N       |
| PEEK                 | alkalmas              | 110 m/min | N       |
| PF 31                | alkalmas              | 90 m/min  | N       |
| Honeycomb szendvics  | feltételesen alkalmas | 160 m/min | N       |
| Cu                   | alkalmas              | 120 m/min | N       |
| CuZn                 | alkalmas              | 150 m/min | N       |
| Nedvesen maximum     | alkalmas              |           |         |
| Nedvesen minimum     | feltételesen alkalmas |           |         |
| Száraz               | bevonat nélkül        |           |         |
| Levegő               | feltételesen alkalmas |           |         |

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB