

Garant**VHM maró, DLC, Ø h10 DC: 2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	201046 2
GTIN	4045197964762
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.**Speciális geometria **alumínium megmunkáláshoz.**A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.****Felhasználás:**Speciálisan **alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.**

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	75 mm
Vágóél Ø D _c	2 mm
Élhossz L _c	18 mm
Fogak száma Z	1
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,008 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Szár Ø D _s	3 mm
Spirálszög	26 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	DLC

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	440 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	360 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	150 m/min	N
PA 66	alkalmas	180 m/min	N
PEEK	alkalmas	140 m/min	N
PF 31	alkalmas	120 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	170 m/min	N
POM GF25	alkalmas	150 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	140 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	120 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	150 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	190 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Levegő

alkalmas