



Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 120Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	656510 120
GTIN	4000896026074
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, skálával állítható be és önkioldó. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak. A racsní átkapcsolásával jobbos és balos meghúzás lehetséges.

Alapszerszám **rátűző négyszöggel** (rátűző szerszámok nélkül).

Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm

Funkció:

A kulcs „jelzést adva” (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest **csak jobbos meghúzás esetén: $\pm 2\%$** .

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A kalibrálás csak jobbos meghúzáshoz lehetséges.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	120 Nm
Kijelzés	analóg
Súly	900 g
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Nyomaték mérési pontossága	± 2 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 120 Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	38,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	367 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	400 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	328,5 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsnival mélyen fekvő irányváltóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657640 2-1/2
Feltűzhető racsnival mélyen fekvő irányváltóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/8 coll	657640 2-3/8