

Garant**Lépcsős fúró HSS-E, bevonat nélkül, Vágóél Ø: MFmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118320 MF
GTIN	4045197966681
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással. Kombinált lépcsős fúró (mag- és átmenő furat) **metrikus finommenethez** (DIN 60423 szerint) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Műszaki leírás

Szár Ø	12 mm
Teljes hossz	94 mm
Lépcsőmagasság	4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száráz	feltételesen alkalmas		