



NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 200



Rendelési adatok

Rendelés száma	360405 200
GTIN	4250364403412
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás **szerszám nélkül** előválasztható: **11 fokozatban:** Pofaszélesség 90 mm, **4 fokozatban:** Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. **Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.**

Jellemzők:

Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!

- **Fokozott működési biztonság.**
- **Optimális forgácsvédelem.**
- **Minimális tisztítási igény.**

Az alaptest a 160-as méretnek felel meg.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, **mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.**

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogókörm.

Figyelem:

- **Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói azonosak az Allmatic TC / LC méreteivel.**
- **Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.**
- **A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.**

Műszaki leírás

Kivitel	Nullponti befogórendszer
Befogási tartomány b	0 - 246 mm
Alaptest hossza a	530 mm
Súly	60 kg
Típus	200
Alaptest magassága c –0,02	115 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC8
Teljes hossz L	615 mm
Pofamagasság h	60 mm
Befogási tartomány d	189 - 435 mm
Max. szorítóerő	60 kN
Hosszanti horony l H7	20 mm
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Bordaszélesség B ₁ –0,05	164 mm
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez	5
Sorozat	NC8
Termék fajtája	Gépsatu