



## Vágótárcsa PREMIUM\*\*\* SZUPER VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563116 115
GTIN	9003172417387
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

**Szupervékony 0,8 mm-es vágótárcsa vékonyfalú anyagok** (pl. karosszérialemezek) gyors vágásához. Nagyon csekély sorjaképződés és hőterhelés.

#### Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s  $v_c$  forgácsoló sebességgel.

#### Specifikáció:

##### A60R-BFP.

#### Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Tárcsaszélesség	0,8 mm
Furat Ø	22,23 mm

Specifikáció	A60R-BFP
Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	Egyenes
Anyagvastagsághoz	2,4 - 4 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

