



Digitális magasságmérő műszer TESA- μ HTE, Méréstartomány: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445441 100
GTIN	7630041144338
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy pontosságú, egyszerűen kezelhető hossz mérő készülék mérőállvánnyal teljes körű mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányokban. Hosszmérésekhez külső-, belső-, magasság-, mélység-, lépcső- és távolság méretek formájában sík, párhuzamos lapú és körhenger felületű geometriai elemeken. Az átfordulási pont automatikus rögzítése furatoknál és tengelyeknél. A választott mérési sorrendtől függően egyenesség, síklapúság és párhuzamosság, valamint kör- és síkfutási eltérések határozhatóak meg. Választható, konstans mérőerő motoros erőkifejtésnek köszönhetően. Integrált hőmérséklet érzékelővel. Motoros mérőfej a méréstechnika pontok gyors tapintásához.

Hibrid kezelőpanel

- **Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal világos információkkal.**
- **Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.**
- **Felhasználóbarát alkalmazás az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**

Szoftver / mérési funkciók

- **Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések, stb.**
- **Integrált számítógép**

- **A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.**
- **Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/ selejt eredményről.**

Felhasználás:

Ideális kisméretű munkadaraboknak a gyártás helyén történő felméréshez.

Tartalom:

TESA mérőóra állvány gránitlappal, TESA-μHITE jelátalakítóval, hibrid kezelőpanellel, összekötő kábellel, axiális mérőbetét tartóval, Ø 3 mm gömb mérőbetéttel, radiálisan eltolt Ø 5 mm gömb mérőbetéttel, referencia darabbal, hálózati adapterrel, hálózati kábellel. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Műszaki leírás

Maximális felhasználási tartomány	0 - 160 mm
Méréstartomány	100 mm
Hibahatár eltolt mérőcsappal	2 μm
Motoros terhelésű mérőerő (választható)	0,63 / 1 ±0,1 N
Ismétlési pontosság eltolt mérőcsappal	1 μm
Hibahatár axiális mérőcsappal	1 μm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,0001 / 0,001 mm
Mérőszán mozgatása	motoros / manuális
Ismétlési pontosság axiális mérőcsappal	0,5 μm
Kalibrálás	E2
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400

Tartozék

Mérőtapintó készlet Tartalom (alkotóelemek) 6	445400 6
EU hálózati kábel	445284
Hálózati adapter 100 – 200 V 50 – 60 Hz	445283
Tartalék elem TESA μ -Hite készülékhez	445442
Mérőtapintó készlet Tartalom (alkotóelemek) 11	445400 11