



Csavarkihajtó Két vágóélel és pontozó csúccsal., Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	082861 4
GTIN	4049002020902
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Alkalmazható :

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Előfűrészi Ø: 9,5 mm

Csavarhoz/tőcsavarhoz: M12 – M16

Alkalmazható: Edzett acél

Műszaki leírás

Előfűrészi Ø	9,5 mm
Típus	4
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M12 – M16
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó