



Csavarkihajtó Két vágóéllel és pontozó csúccsal., Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	082861 2
GTIN	4049002020889
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Alkalmazható :

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenetűhöz alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Előfúrási Ø: 4,8 mm

Csavarhoz/tőcsavarhoz: M8 – M10

Alkalmazható: Edzett acél

Műszaki leírás

Előfúrási Ø	4,8 mm
Típus	2
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M8 – M10
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó